



Blickpunkt IZB

Trondesign erfolgreich auf Zuliefererbörse in Wolfsburg

Die internationale Zulieferer Börse (IZB) hat sich von einer Hausmesse der Volkswagen AG im Jahr 2001 zu einer hochwertigen Messe mit Top Ausstellern und einer großen Zahl an Entscheidungsträgern unter den Fachbesuchern entwickelt. Grund genug für Mitinhaber Achim Reitze, auf der Messe vom 6. - 8. Oktober 2010 die aktuellen Möglichkeiten und Leistungen zu präsentieren. „Es freut mich, daß es zu neuen Geschäftsverbindungen gekommen ist. Einige Besucher waren überrascht, welche Leistungen und Professionalität sich hinter dem Namen Trondesign verbirgt“, so Reitze.




Messestand in Halle 6
auf der IZB 2010

Ganz frisch

Das Corporate Design mit „T“ im Diamant

Ein international zusammengesetztes Inhouse-Team hat den betriebsinternen Wettbewerb für ein neues Signet von Trondesign gewonnen. Aus der Feder der italienisch-deutschen Designer im Team von Chef Andreas Kraechter ist das ausdrucksstarke Bildzeichen entstanden. Es steht für Präzision, Geist und Fingerspitzengefühl in den Kasseler Studios. In den nächsten NEWS erfahren Sie u.a. die Vorteile des neuen Internetauftritts.



Vermaßungsregeln mit Schrift
Dixon EX

Verhautung von Sitzschaum

Skin für gefräste PUR Schäume

Die PU-Verhautung der A-Seiten
gefräfter oder manuel erstell-
ter Schaumkomponenten



„PU-Verhautung ist
sinnvoll für Kunden.“
Alfons Schafmeister

geschieht
preiswert mit
dem TwinTip-
Sprühverfahren. Hierbei spielt die
Einstellung der Oxidationsmittel und
Luftwerte eine große Rolle. „Mit
der Sprühverhautung bringen wir
werkzeuglos erstellte Schäume näher
an die Serienteileigenschaften“, so
Sattlermeister Alfons Schafmeister.



Schaum
fräsrauh (l)
verhautet (r)

Das merkt man beim Beziehen durch leichteres
Gleiten zwischen Stoff und Schaum. Ein unver-
hauteter Schaum ist anfälliger gegen Rißbildung
- gerade bei mehrmaligen Auf- und Abpolstern in
der Phase der Bezugsermittlung.

Mit verhauteten Schäumen durchgeführte H-Punkt
und Abstandsmessungen lassen schon früh in der
Entwicklung verlässlichere Aussagen zu und sind
somit näher an der Serie.

Vorteile der PU-Verhautung

- leichteres Beziehen
- weniger Schubspannungen
- widerstandsfähiger gegen aus-/abreißen dünner Sellen
- Komforteigenschaften näher am Serienstand
- bessere Komfortbeurteilungen
- Abstands- und H-Punkt-Messungen näher am Serienstand